


ALPINE SL™ CLEAR

W pełni interaktywne estetyczne zamki samoligaturujące z niklowo-tytanową elastyczną klapką



CECHY KORZYŚCI

WYKONANY Z NOWCZESNEJ CERAMIKI

KLAPKA NIKLOWO-TYTANOWA POKRYTA RODEM

PROSTE OTWIERANIE I ZAMYKANIE KLAPKI

SZEROKI SŁOT ZAMKA

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA KLAPKI

NISKI PROFIL ZAMKA

PODCIĘCIA POD SKRZYDEŁKAMI

ATRAMENTOWE OZNACZENIE

PROFILOWANY Kształt PODSTAWY

PODSTAWA TZW. TRIPLE-X

- mocny i odporny na uszkodzenia materiał estetyczny
- **solidna klapka zapewnia trwałość i niezawodne działanie w trakcie całego leczenia. Rodowa powłoka zapewnia estetyczny i dyskretny wygląd zatrzasku**
- nie wymaga żadnego specjalnego narzędzia
- klapka w pełni przykrywa slot dla optymalnej kontroli rotacji
- specjalna budowa zamka zapewnia proste zakładanie łuku; klapka efektywnie obejmuje powierzchnię zamka zapewniając jego strukturalną integralność
- zapewnia pacjentom wyjątkowy komfort
- umożliwia różne opcje ligaturowania
- dzięki oznaczeniom łatwa identyfikacja zamków
- dopasowanie do anatomicznego kształtu zęba daje lepszą kontrolę leczenia
- podstawa o fakturze Triple-X, zapewnia idealne dopasowanie i mocne wiązanie

ALPINE SL™ CLEAR

W pełni interaktywne estetyczne zamki samoligaturujące z niklowo-tytanową elastyczną klapką



Autorska wersja preskrypcji ROTH'A firmy RMO

Szczęka	Tork	Angulacja	Offset	Haczyk	P/L	.022
Siekacz centralny	12°	5°	0°		GP	Q12400
	12°	5°	0°		GL	Q12401
Siekacz boczny	8°	9°	0°		GP	Q12402
	8°	9°	0°		GL	Q12403
Kieł	0°	11°	4° meżalnie	D	GP	Q12406
	0°	11°	4° meżalnie	D	GL	Q12407
Pierwszy/drugi przedtrzonowiec	-7°	0°	0°	D	GP	Q12410
	-7°	0°	0°	D	GL	Q12411
Żuchwa	Tork	Angulacja	Offset	Haczyk	P/L	.022
Siekacz centralny/boczny	0°	0°	0°		DP/DL	Q12420
Kieł	-11°	5°	2° meżalnie	D	DP	Q12426
	-11°	5°	2° meżalnie	D	DL	Q12427
Pierwszy przedtrzonowiec	-17°	0°	0°	D	DP	M22430*
	-17°	0°	0°	D	DL	M22431*
Drugi przedtrzonowiec	-22°	0°	0°	D	DP	M22434*
	-22°	0°	0°	D	DL	M22435*
Opis						.022
Alpine SL Clear – preskrypcja Roth 022 – zestaw 5-5 z haczykiem na 3/4/5						KQ12402

Autorska wersja preskrypcji MBT firmy RMO

Szczęka	Tork	Angulacja	Offset	Haczyk	P/L	.022
Siekacz centralny	17°	4°	0°		GP	Q12100
	17°	4°	0°		GL	Q12101
Siekacz boczny	10°	8°	0°		GP	Q12102
	10°	8°	0°		GL	Q12103
Kieł	-7°	8°	0°	D	GP	Q12106
	-7°	8°	0°	D	GL	Q12107
Pierwszy/drugi przedtrzonowiec	-7°	0°	0°	D	GP	Q12110
	-7°	0°	0°	D	GL	Q12111
Żuchwa	Tork	Angulacja	Offset	Haczyk	P/L	.022
Siekacz centralny/boczny	-6°	0°	0°		DP/DL	Q12120
Kieł	-6°	3°	0°	D	DP	Q12126
	-6°	3°	0°	D	DL	Q12127
Pierwszy przedtrzonowiec	-12°	2°	0°	D	DP	M22130*
	-12°	2°	0°	D	DL	M22131*
Drugi przedtrzonowiec	-17°	2°	0°	D	DP	M22134*
	-17°	2°	0°	D	DL	M22135*
Opis						.022
Alpine SL Clear – preskrypcja MBT 022 – zestaw 5-5 z haczykiem na 3/4/5						KQ12102

* Zamek metalowy ALPINE SL.